

PLC-BSC-120UC/21HC

Artikelnummer: 2967811



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2967811>

14 mm PLC-HC-Grundklemmen in Schraubanschlusstechnik, Eingangsspannung 120 V AC/DC(ohne Relais- oder Optokopplerbestückung)

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918174224
Verkaufsgruppe	G200
VPE	10 stk.
Zolltarif	85364190
Gewicht/Stück	0,0573 KG

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
14.05.2007



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten	
Eingangsdaten	
Eingangsnennspannung U_N	120 V AC/DC
Statusanzeige	LED
Schutzbeschaltung	Brückengleichrichter

Ausgangsdaten

Mögliche Bestückung	Miniaturrelais, REL-MR-110DC/21HC
---------------------	-----------------------------------

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	14
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3

Allgemeine Daten

Breite	14 mm
Höhe	94 mm
Tiefe	80 mm
Farbe	grün
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 55 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Betriebsart	100 % ED
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Einbaulage	beliebig
Montagehinweis	anreihbar ohne Abstand

Approbationen



Approbationen

CUL, CUL Listed, GL, GOST, UL, UL Listed

Adresse

PHOENIX CONTACT bv
Hengelder 56
6902 PA ZEVENAAR,NL
Tel (0316) 59 17 20
Fax (0316) 52 40 74
<http://www.phoenixcontact.nl>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten