


TCP 0,5A

Codice articolo: 0712152

La figura illustra la versione TCP 2A

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=0712152>

Morsetti portafusibili componibili, Corrente nominale: 0,5 A, Tensione nominale: 250 V, Larghezza: 8,2 mm, Tipo di fusibile: Macchina, Colore: nero

Dati commerciali

GTIN (EAN)	4017918848347
sales group	A043
VPE	20 pcs.
Tariffa doganale	85362010
Peso/Pezzi	0,01112 KG
Indicazione pagine catalogo	Pagina 459 (CL-2009)

Note dei prodotti

Conforme alle direttive WEEE/RoHS dal: 01.01.2003



Verificare che i dati qui riportati siano ricavati dal catalogo online. Utilizzare tutte le informazioni e i dati della documentazione per l'utente alla pagina <http://www.download.phoenixcontact.it> Per il download da Internet, valgono le condizioni generali di utilizzo.

Dati tecnici

Informazioni generali

Colore	nero
Materiale isolante	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Dimensioni

Larghezza	8,2 mm
-----------	--------

Lunghezza	24,5 mm
Altezza NS 35/7,5	55 mm

Dati tecnici

Fusibile	ritardato
Tipo di fusibile	Macchina
Corrente nominale I_N	0,5 A
Tensione nominale U_N	250 V AC
	65 V DC
Potere d'interruzione I_{CN}	(6x I_N per correnti nominali da 0,25 A a 4 A)
	(8x I_N per correnti nominali da 6 A a 10 A)
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 60 °C

Omologazioni

Omologazioni

CSA, CUL, GOST, UL, VDE-PZI

CSA

Tensione nominale U_N	250 V
Corrente nominale I_N	0,5 A

Accessori


Articolo	Denominazione	Descrizione
Siglatura		
0807180	ZBFM 5/OG:UNBEDRUCKT	Scheda di siglatura Zack, piatta, in bianco: 120 pezzi, 10 strisce da 12 cartellini, sufficiente per 120 morsetti, per tutti i morsetti con passo 5,2 mm, siglabile con penna B-STIFT o sistema CMS, colore: Arancione
0803595	ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT	Scheda di siglatura Zack, piatta, in bianco: 120 pezzi, 10 strisce da 12 cartellini, sufficiente per 120 morsetti, per tutti i morsetti con passo 5,2 mm, siglabile con penna B-STIFT o sistema CMS, colore: bianco
0803647	ZBFM 5:SO/CMS	Scheda Zack per siglatura speciale, piatta, 120 pezzi, divisibile, siglatura custom

Prodotti complementari


Articolo	Denominazione	Descrizione
Generale		
3036372	ST 4-FSI/C	Morsetto portafusibili con LED per il montaggio su NS 35, per interruttori di protezione, spessore morsetto: 8,2 mm, colore: nero

Disegni

Disegno applicazione




Morsetti portafusibili in disposizione composita, con il blocco composto da 5 morsetti portafusibili




Morsetti portafusibili in disposizione singola, con il blocco composto da un morsetto portafusibili e 4 morsetti passanti

Diagramma



Disegno quotato



Indirizzo

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI), Italia
Tel.: +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>



© 2010 Phoenix Contact
Con riserva di modifiche tecniche.