

SAC-3P-100,0-PUR/0,34

订单号: 1501650



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1501650>

电缆，黑色无卤素PUR，3芯，颜色：棕色/蓝色/黑色，长度：100 m

□□□□	
GTIN (EAN)	4017918814045
sales group	D110
包装	1 stk.
关税	85444995
重量/件	2.551 KG
产品目录信息	页面 134 (PC-2009)

产品备注

符合WEEE/RoHS指令的日期：
01.01.2003



请注意这里提供的数据来源
于在线目录。如需详细的
信息和数据，请查阅<http://www.download.phoenixcontact.com>
上的用户使用信息。该信息适用网络
下载的一般条款。

□□□□	
□□□□	
位数	3
电缆长度	100 m
□□□□	
电缆类型	无卤素PUR，黑色
电缆类型 (缩写)	PUR
电缆缩略语	Li9Y11Y
导线横截面	0,34 mm ²
AWG，信号线	22

导线结构 信号线	42x 0,10 mm
线芯直径 (包含绝缘层)	1,27 mm ±0.02 mm
厚度, 绝缘	≥ 0,21 mm (线芯绝缘)
	≥ 0,76 mm (电缆外部保护层)
电缆外径	4,40 mm
电线颜色	棕色、蓝色、黑色
外护套, 颜色	黑-灰色 RAL 7021
绝缘电阻	≥ 100 GΩ*km
导线电阻	≤ 58 Ω/m
额定电压, 导线	300 V
测试电压, 导线	3000 V
总绞线	3线, 绞合
外护套, 材料	PUR
导线绝缘材料	PP
导线材料	铜质绞合线
电缆重量	26 kg/km
最小弯曲半径, 移动式安装	44 mm
弯折次数	4000000
弯曲半径	44 mm
横向轨迹	10 m
横向速度	3 m/s
加速度	10 m/s ²
环境温度 (运行)	-40 °C ... 80 °C (电缆, 固定式安装)
	-5 °C ... 80 °C (电缆, 活动式安装)
特殊性质	可用于拖链
	不含硅酮
	不带影响油漆涂层的物质
阻燃	符合UL 20549标准
无卤素	符合DIN VDE 0472标准第815部分
阻油性	符合DIN EN 60811-2-1标准
其它防护功能	好的抗酸, 碱溶液及溶剂性
	防水解, 防细菌腐蚀

□□/□□



认证

GOST

SAC-3P-100,0-PUR/0,34 订单号: 1501650

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1501650>

□□

Nanjing Phoenix Contact Co. Ltd.
No. 36 Phoenix Road - Jiangning Development Zone /
P.O. Box 236 Jiangning Nanjing
CN-211100 Nanjing, China
电话 +86/25-5212-1888
Fax +86/25-5212-1999 or 1555
<http://www.phoenixcontact.com.cn>



菲尼克斯电气
保存的技术修改内容；